

## 14160 Sortiment Glasfarben G I / G II / G III - Inhalt

### G I, Tablett 1, Reihe 1

|       |                                     |                  |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 10000 | Smalte Standard, PB 32.77365        | 0 - 120 $\mu$    |
| 10010 | Smalte, extra fein, PB 32.77365     | kleiner 80 $\mu$ |
| 10060 | Ägyptischblau, blaues Kupfersilikat | 0 - 15 mm        |
| 10071 | HAN-Blau                            | 0 - 40 $\mu$     |
| 10072 | HAN-Blau                            | 40 - 80 $\mu$    |
| 10120 | Bleizinn gelb II                    | 0 - 63 $\mu$     |

### G I, Tablett 1, Reihe 2

|         |                               |                  |
|---------|-------------------------------|------------------|
| 39002-A | Farbglas Bleikristall transp. | kleiner 63 $\mu$ |
| 39002-B | Farbglas Bleikristall         | 63 - 80 $\mu$    |
| 39002-C | Farbglas Bleikristall         | 80 - 100 $\mu$   |
| 39002-D | Farbglas Bleikristall         | 100 - 125 $\mu$  |
| 39002-E | Farbglas Bleikristall         | größer 125 $\mu$ |

### G I, Tablett 1, Reihe 3

|         |                            |                                |
|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 39004-A | Farbglas Emailweiss leicht | kleiner 63 $\mu$ , transparent |
| 39004-B | Farbglas Emailweiss leicht | 63 - 80 $\mu$                  |
| 39004-C | Farbglas Emailweiss leicht | 80 - 100 $\mu$                 |
| 39004-D | Farbglas Emailweiss leicht | 100 - 125 $\mu$                |
| 39004-E | Farbglas Emailweiss leicht | größer 125 $\mu$               |

### G I, Tablett 1, Reihe 4

|         |                       |                      |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 39006-A | Farbglas opalin, opak | kleiner 63 $\mu$     |
| 39006-B | Farbglas opalin, opak | 63 - 80 $\mu$        |
| 39006-C | Farbglas opalin, opak | 80 - 100 $\mu$       |
| 39006-D | Farbglas opalin, opak | 100 - 125 $\mu$      |
| 39006-E | Farbglas opalin, opak | größer als 125 $\mu$ |

### G I, Tablett 1, Reihe 5

|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 39008-A | Farbglas emailweiss | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39008-B | Farbglas emailweiss | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39008-C | Farbglas emailweiss | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39008-D | Farbglas emailweiss | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39008-E | Farbglas emailweiss | Opak größer 125 $\mu$ |

### G I, Tablett 1, Reihe 6

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39010-A | Farbglas opalweiss | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39010-B | Farbglas opalweiss | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39010-C | Farbglas opalweiss | 80 - 100 $\mu$        |
| 39010-D | Farbglas opalweiss | Opak 100 - 124 $\mu$  |
| 39010-E | Farbglas opalweiss | Opak größer 125 $\mu$ |

### G I, Tablett 1, Reihe 7

|         |                    |                                  |
|---------|--------------------|----------------------------------|
| 39012-A | Farbglas alabaster | Opak - bleifrei kleiner 63 $\mu$ |
| 39012-B | Farbglas alabaster | Opak - bleifrei 63 - 80 $\mu$    |



## PIGMENTE

|         |                    |                                  |
|---------|--------------------|----------------------------------|
| 39012-C | Farbglas alabaster | Opak - bleifrei 80 - 100 $\mu$   |
| 39012-D | Farbglas alabaster | Opak bleifrei 100 - 125 $\mu$    |
| 39012-E | Farbglas alabaster | Opak - bleifrei größer 125 $\mu$ |

### 141601 Glasfarben G I

#### G I, Tablett 2, Reihe 1

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39020-A | Farbglas hellbeige | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39020-B | Farbglas hellbeige | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39020-C | Farbglas hellbeige | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39020-D | Farbglas hellbeige | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39020-E | Farbglas hellbeige | opak größer 125 $\mu$ |

#### G I, Tablett 2, Reihe 2

|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 39022-A | Farbglas Tabak hell | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39022-B | Farbglas Tabak hell | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39022-C | Farbglas Tabak hell | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39022-D | Farbglas Tabak hell | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39022-E | Farbglas Tabak hell | opak größer 125 $\mu$ |

#### G I, Tablett 2, Reihe 3

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39024-A | Farbglas senf gelb | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39024-B | Farbglas senf gelb | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39024-C | Farbglas senf gelb | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39024-D | Farbglas senf gelb | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39024-E | Farbglas senf gelb | opak größer 63 $\mu$  |

#### G I, Tablett 2, Reihe 4

|         |                 |                       |
|---------|-----------------|-----------------------|
| 39026-A | Farbglas sahara | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39026-B | Farbglas sahara | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39026-C | Farbglas sahara | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39026-D | Farbglas sahara | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39026-E | Farbglas sahara | opak größer 125 $\mu$ |

#### G I, Tablett 2, Reihe 5

|         |                       |                              |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 39030-A | Farbglas brillantgelb | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39030-B | Farbglas brillantgelb | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39030-C | Farbglas brillantgelb | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39030-D | Farbglas brillantgelb | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39030-E | Farbglas brillantgelb | transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 2, Reihe 6**

|         |                          |                              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 39032-A | Farbglas aurora gelblich | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39032-B | Farbglas aurora gelblich | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39032-C | Farbglas aurora gelblich | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39032-D | Farbglas aurora gelblich | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39032-E | Farbglas aurora gelblich | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 2, Reihe 7**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39034-A | Farbglas ockergelb | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39034-B | Farbglas ockergelb | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39034-C | Farbglas ockergelb | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39034-D | Farbglas ockergelb | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39034-E | Farbglas ockergelb | opak gröber 125 $\mu$ |

**141601 Glasfarben G I**

**G I, Tablett 3, Reihe 1**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| 39036-A | Farbglas apricot | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39036-B | Farbglas apricot | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39036-C | Farbglas apricot | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39036-D | Farbglas apricot | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39036-E | Farbglas apricot | opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 2**

|         |                        |                              |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 39038-A | Farbglas bernsteingelb | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39038-B | Farbglas bernsteingelb | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39038-C | Farbglas bernsteingelb | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39038-D | Farbglas bernsteingelb | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39038-E | Farbglas bernsteingelb | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 3**

|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 39050-A | Farbglas kanariengelb | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39050-B | Farbglas kanariengelb | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39050-C | Farbglas kanariengelb | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39050-D | Farbglas kanariengelb | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39050-E | Farbglas kanariengelb | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 4**

|         |                  |                              |
|---------|------------------|------------------------------|
| 39052-A | Farbglas altgold | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39052-B | Farbglas altgold | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39052-C | Farbglas altgold | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39052-D | Farbglas altgold | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39052-E | Farbglas altgold | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 5**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39054-A | Farbglas krongelb | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39054-B | Farbglas krongelb | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39054-C | Farbglas krongelb | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39054-D | Farbglas krongelb | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39054-E | Farbglas krongelb | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 6**

|         |                 |                              |
|---------|-----------------|------------------------------|
| 39056-A | Farbglas orange | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39056-B | Farbglas orange | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39056-C | Farbglas orange | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39056-D | Farbglas orange | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39056-E | Farbglas orange | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 3, Reihe 7**

|         |                              |                       |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| 39060-A | Farbglas opalorange gelblich | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39060-B | Farbglas opalorange gelblich | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39060-C | Farbglas opalorange gelblich | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39060-D | Farbglas opalorange gelblich | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39060-E | Farbglas opalorange gelblich | Opak gröber 125 $\mu$ |

**141601 Glasfarben G I**

**G I, Tablett 4, Reihe 1**

|         |                             |                       |
|---------|-----------------------------|-----------------------|
| 39062-A | Farbglas opalorange rötlich | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39062-B | Farbglas opalorange rötlich | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39062-C | Farbglas opalorange rötlich | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39062-D | Farbglas opalorange rötlich | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39062-E | Farbglas opalorange rötlich | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 2**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39064-A | Farbglas kaiserrot | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39064-B | Farbglas kaiserrot | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39064-C | Farbglas kaiserrot | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39064-D | Farbglas kaiserrot | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39064-E | Farbglas kaiserrot | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 3**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| 39066-A | Farbglas opalrot | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39066-B | Farbglas opalrot | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39066-C | Farbglas opalrot | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39066-D | Farbglas opalrot | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39066-E | Farbglas opalrot | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 4**

|         |                      |                              |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 39070-A | Farbglas kupferrubin | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39070-B | Farbglas kupferrubin | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39070-C | Farbglas kupferrubin | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39070-D | Farbglas kupferrubin | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39070-E | Farbglas kupferrubin | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 5**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39080-A | Farbglas goldtopas | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39080-B | Farbglas goldtopas | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39080-C | Farbglas goldtopas | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39080-D | Farbglas goldtopas | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39080-E | Farbglas goldtopas | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 6**

|         |                       |                              |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 39082-A | Farbglas brillantgold | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39082-B | Farbglas brillantgold | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39082-C | Farbglas brillantgold | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39082-D | Farbglas brillantgold | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39082-E | Farbglas brillantgold | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 4, Reihe 7**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39084-A | Farbglas irisgelb | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39084-B | Farbglas irisgelb | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39084-C | Farbglas irisgelb | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39084-D | Farbglas irisgelb | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39084-E | Farbglas irisgelb | transparent gröber 125 $\mu$ |

**141601 Glasfarben G I**

**G I, Tablett 5, Reihe 1**

|         |                      |                              |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 39086-A | Farbglas sarganogrün | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39086-B | Farbglas sarganogrün | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39086-C | Farbglas sarganogrün | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39086-D | Farbglas sarganogrün | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39086-E | Farbglas sarganogrün | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 2**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39088-A | Farbglas erbsgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39088-B | Farbglas erbsgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39088-C | Farbglas erbsgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39088-D | Farbglas erbsgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39088-E | Farbglas erbsgrün | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 3**

|         |                        |                              |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 39090-A | Farbglas aventuringrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39090-B | Farbglas aventuringrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39090-C | Farbglas aventuringrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39090-D | Farbglas aventuringrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39090-E | Farbglas aventuringrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 4**

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| 39100-A | Farbglas lindgrün | kleiner 63 $\mu$ |
| 39100-B | Farbglas lindgrün | 63 - 80 $\mu$    |
| 39100-C | Farbglas lindgrün | 80 - 100 $\mu$   |
| 39100-D | Farbglas lindgrün | 100 - 125 $\mu$  |
| 39100-E | Farbglas lindgrün | größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 5**

|         |                        |                       |
|---------|------------------------|-----------------------|
| 39102-A | Farbglas opallichtgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39102-B | Farbglas opallichtgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39102-C | Farbglas opallichtgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39102-D | Farbglas opallichtgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39102-E | Farbglas opallichtgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 6**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39104-A | Farbglas opalnilgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39104-B | Farbglas opalnilgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39104-C | Farbglas opalnilgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39104-D | Farbglas opalnilgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39104-E | Farbglas opalnilgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 5, Reihe 7**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39106-A | Farbglas apfelgelb | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39106-B | Farbglas apfelgelb | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39106-C | Farbglas apfelgelb | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39106-D | Farbglas apfelgelb | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39106-E | Farbglas apfelgelb | Opak größer 125 $\mu$ |

**141601 Glasfarben G I**

**G I, Tablett 6, Reihe 1**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39108-A | Farbglas resedagrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39108-B | Farbglas resedagrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39108-C | Farbglas resedagrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39108-D | Farbglas resedagrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39108-E | Farbglas resedagrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 2**

|         |                           |                              |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 39110-A | Farbglas citronengelbgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39110-B | Farbglas citronengelbgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39110-C | Farbglas citronengelbgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39110-D | Farbglas citronengelbgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39110-E | Farbglas citronengelbgrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 3**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39112-A | Farbglas saatgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39112-B | Farbglas saatgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39112-C | Farbglas saatgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39112-D | Farbglas saatgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39112-E | Farbglas saatgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 4**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39114-A | Farbglas moosgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39114-B | Farbglas moosgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39114-C | Farbglas moosgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39114-D | Farbglas moosgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39114-E | Farbglas moosgrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 5**

|         |                  |                              |
|---------|------------------|------------------------------|
| 39120-A | Farbglas neugrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39120-B | Farbglas neugrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39120-C | Farbglas neugrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39120-D | Farbglas neugrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39120-E | Farbglas neugrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 6**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39124-A | Farbglas sattgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39124-B | Farbglas sattgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39124-C | Farbglas sattgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39124-D | Farbglas sattgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39124-E | Farbglas sattgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G I, Tablett 6, Reihe 7**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39126-A | Farbglas opaltgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39126-B | Farbglas opaltgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39126-C | Farbglas opaltgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39126-D | Farbglas opaltgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39126-E | Farbglas opaltgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 1, Reihe 1**

|         |                      |                              |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 39128-A | Farbglas bristolgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39128-B | Farbglas bristolgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39128-C | Farbglas bristolgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39128-D | Farbglas bristolgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39128-E | Farbglas bristolgrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 2**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39130-A | Farbglas jadegrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39130-B | Farbglas jadegrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39130-C | Farbglas jadegrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39130-D | Farbglas jadegrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39130-E | Farbglas jadegrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 3**

|         |                      |                              |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 39132-A | Farbglas smaragdgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39132-B | Farbglas smaragdgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39132-C | Farbglas smaragdgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39132-D | Farbglas smaragdgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39132-E | Farbglas smaragdgrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 4**

|         |                          |                       |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| 39134-A | Farbglas opal dunkelgrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39134-B | Farbglas opal dunkelgrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39134-C | Farbglas opal dunkelgrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39134-D | Farbglas opal dunkelgrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39134-E | Farbglas opal dunkelgrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 5**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39136-A | Farbglas annagrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39136-B | Farbglas annagrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39136-C | Farbglas annagrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39136-D | Farbglas annagrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39136-E | Farbglas annagrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 6**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39138-A | Farbglas dunkelgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39138-B | Farbglas dunkelgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39138-C | Farbglas dunkelgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39138-D | Farbglas dunkelgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39138-E | Farbglas dunkelgrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 1, Reihe 7**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39140-A | Farbglas silbergrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39140-B | Farbglas silbergrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39140-C | Farbglas silbergrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39140-D | Farbglas silbergrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39140-E | Farbglas silbergrün | Transparent größer 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 2, Reihe 1**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39150-A | Farbglas hellgrau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39150-B | Farbglas hellgrau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39150-C | Farbglas hellgrau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39150-D | Farbglas hellgrau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39150-E | Farbglas hellgrau | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 2**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39152-A | Farbglas opalgrau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39152-B | Farbglas opalgrau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39152-C | Farbglas opalgrau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39152-D | Farbglas opalgrau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39152-E | Farbglas opalgrau | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 3**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39154-A | Farbglas seladongrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39154-B | Farbglas seladongrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39154-C | Farbglas seladongrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39154-D | Farbglas seladongrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39154-E | Farbglas seladongrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 4**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39156-A | Farbglas isargrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39156-B | Farbglas isargrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39156-C | Farbglas isargrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39156-D | Farbglas isargrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39156-E | Farbglas isargrün | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 5**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| 39158-A | Farbglas neublau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39158-B | Farbglas neublau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39158-C | Farbglas neublau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39158-D | Farbglas neublau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39158-E | Farbglas neublau | Opak größer 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 6**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39160-A | Farbglas turmalin | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39160-B | Farbglas turmalin | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39160-C | Farbglas turmalin | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39160-D | Farbglas turmalin | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39160-E | Farbglas turmalin | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 2, Reihe 7**

|         |                        |                       |
|---------|------------------------|-----------------------|
| 39180-A | Farbglas pistaziengrün | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39180-B | Farbglas pistaziengrün | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39180-C | Farbglas pistaziengrün | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39180-D | Farbglas pistaziengrün | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39180-E | Farbglas pistaziengrün | Opak gröber 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 3, Reihe 1**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39182-A | Farbglas olivgrün | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39182-B | Farbglas olivgrün | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39182-C | Farbglas olivgrün | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39182-D | Farbglas olivgrün | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39182-E | Farbglas olivgrün | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 3, Reihe 2**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39184-A | Farbglas Rauchtupas | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39184-B | Farbglas Rauchtupas | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39184-C | Farbglas Rauchtupas | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39184-D | Farbglas Rauchtupas | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39184-E | Farbglas Rauchtupas | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 3, Reihe 3**

|         |                           |                                  |
|---------|---------------------------|----------------------------------|
| 39190-A | Farbglas bernstein mittel | transparent kleiner 63 $\mu$     |
| 39190-B | Farbglas bernstein mittel | transparent 63 $\mu$ - 80 $\mu$  |
| 39190-C | Farbglas bernstein mittel | transparent 80 $\mu$ - 100 $\mu$ |
| 39190-D | Farbglas bernstein mittel | transparent 100 - 125 $\mu$      |
| 39190-E | Farbglas bernstein mittel | transparent gröber 125 $\mu$     |

**G II, Tablett 3, Reihe 4**

|         |                |                              |
|---------|----------------|------------------------------|
| 39192-A | Farbglas braun | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39192-B | Farbglas braun | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39192-C | Farbglas braun | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39192-D | Farbglas braun | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39192-E | Farbglas braun | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 3, Reihe 5**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39194-A | Farbglas goldbraun | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39194-B | Farbglas goldbraun | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39194-C | Farbglas goldbraun | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39194-D | Farbglas goldbraun | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39194-E | Farbglas goldbraun | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 3, Reihe 6**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| 39200-A | Farbglas altrosa | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39200-B | Farbglas altrosa | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39200-C | Farbglas altrosa | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39200-D | Farbglas altrosa | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39200-E | Farbglas altrosa | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 3, Reihe 7**

|         |                         |                              |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| 39202-A | Farbglas aurora rötlich | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39202-B | Farbglas aurora rötlich | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39202-C | Farbglas aurora rötlich | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39202-D | Farbglas aurora rötlich | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39202-E | Farbglas aurora rötlich | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 4, Reihe 1**

|         |                    |                           |
|---------|--------------------|---------------------------|
| 39204-A | Farbglas korallrot | Opak kleiner 63 $\mu$     |
| 39204-B | Farbglas korallrot | Opak 63 - 80 $\mu$        |
| 39204-C | Farbglas korallrot | Opak 80 - 100 $\mu$       |
| 39204-D | Farbglas korallrot | Opak 100 - 125 $\mu$      |
| 39204-E | Farbglas korallrot | Opak gröber als 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 2**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39206-A | Farbglas opalbraun | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39206-B | Farbglas opalbraun | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39206-C | Farbglas opalbraun | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39206-D | Farbglas opalbraun | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39206-E | Farbglas opalbraun | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 3**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39208-A | Farbglas kirschrot | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39208-B | Farbglas kirschrot | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39208-C | Farbglas kirschrot | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39208-D | Farbglas kirschrot | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39208-E | Farbglas kirschrot | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 4**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39210-A | Farbglas antikrot | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39210-B | Farbglas antikrot | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39210-C | Farbglas antikrot | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39210-D | Farbglas antikrot | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39210-E | Farbglas antikrot | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 5**

|         |                 |                              |
|---------|-----------------|------------------------------|
| 39212-A | Farbglas neurot | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39212-B | Farbglas neurot | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39212-C | Farbglas neurot | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39212-D | Farbglas neurot | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39212-E | Farbglas neurot | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 6**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39214-A | Farbglas karminbraun | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39214-B | Farbglas karminbraun | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39214-C | Farbglas karminbraun | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39214-D | Farbglas karminbraun | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39214-E | Farbglas karminbraun | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 4, Reihe 7**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39220-A | Farbglas flamingo | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39220-B | Farbglas flamingo | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39220-C | Farbglas flamingo | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39220-D | Farbglas flamingo | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39220-E | Farbglas flamingo | Opak gröber 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 5, Reihe 1**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39222-A | Farbglas goldrubin | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39222-B | Farbglas goldrubin | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39222-C | Farbglas goldrubin | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39222-D | Farbglas goldrubin | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39222-E | Farbglas goldrubin | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 2**

|         |                          |                              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 39224-A | Farbglas goldrubin extra | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39224-B | Farbglas goldrubin extra | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39224-C | Farbglas goldrubin extra | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39224-D | Farbglas goldrubin extra | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39224-E | Farbglas goldrubin extra | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 3**

|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 39226-A | Farbglas opalsattrosa | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39226-B | Farbglas opalsattrosa | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39226-C | Farbglas opalsattrosa | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39226-D | Farbglas opalsattrosa | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39226-E | Farbglas opalsattrosa | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 4**

|         |                  |                              |
|---------|------------------|------------------------------|
| 39228-A | Farbglas weinrot | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39228-B | Farbglas weinrot | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39228-C | Farbglas weinrot | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39228-D | Farbglas weinrot | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39228-E | Farbglas weinrot | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 5**

|         |                        |                              |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 39230-A | Farbglas brillantrubin | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39230-B | Farbglas brillantrubin | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39230-C | Farbglas brillantrubin | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39230-D | Farbglas brillantrubin | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39230-E | Farbglas brillantrubin | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 6**

|         |                                |                              |
|---------|--------------------------------|------------------------------|
| 39232-A | Farbglas dunkelrosa extra satt | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39232-B | Farbglas dunkelrosa extra satt | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39232-C | Farbglas dunkelrosa extra satt | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39232-D | Farbglas dunkelrosa extra satt | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39232-E | Farbglas dunkelrosa extra satt | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 5, Reihe 7**

|         |                  |                              |
|---------|------------------|------------------------------|
| 39240-A | Farbglas fuchsia | Transparent kleiner 65 $\mu$ |
| 39240-B | Farbglas fuchsia | Transparent 65 - 80 $\mu$    |
| 39240-C | Farbglas fuchsia | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39240-D | Farbglas fuchsia | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39240-E | Farbglas fuchsia | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**141602 Glasfarben G II**

**G II, Tablett 6, Reihe 1**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39242-A | Farbglas opalhimbeer | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39242-B | Farbglas opalhimbeer | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39242-C | Farbglas opalhimbeer | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39242-D | Farbglas opalhimbeer | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39242-E | Farbglas opalhimbeer | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 2**

|         |                 |                       |
|---------|-----------------|-----------------------|
| 39246-A | Farbglas purpur | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39246-B | Farbglas purpur | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39246-C | Farbglas purpur | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39246-D | Farbglas purpur | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39246-E | Farbglas purpur | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 3**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39250-A | Farbglas zartrosa | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39250-B | Farbglas zartrosa | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39250-C | Farbglas zartrosa | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39250-D | Farbglas zartrosa | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39250-E | Farbglas zartrosa | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 4**

|         |                       |                              |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 39252-A | Farbglas veilchenblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39252-B | Farbglas veilchenblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39252-C | Farbglas veilchenblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39252-D | Farbglas veilchenblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39252-E | Farbglas veilchenblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 5**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39254-A | Farbglas heliotrop | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39254-B | Farbglas heliotrop | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39254-C | Farbglas heliotrop | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39254-D | Farbglas heliotrop | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39254-E | Farbglas heliotrop | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 6**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39256-A | Farbglas opalflieder | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39256-B | Farbglas opalflieder | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39256-C | Farbglas opalflieder | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39256-D | Farbglas opalflieder | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39256-E | Farbglas opalflieder | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G II, Tablett 6, Reihe 7**

|         |                           |                                   |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 39258-A | Farbglas amethyst rötlich | Transparent kleiner 63 $\mu$      |
| 39258-B | Farbglas amethyst rötlich | Transparent 63 - 80 $\mu$         |
| 39258-C | Farbglas amethyst rötlich | Transparent 80 - 100 $\mu$        |
| 39258-D | Farbglas amethyst rötlich | Transparent 100 $\mu$ - 125 $\mu$ |
| 39258-E | Farbglas amethyst rötlich | Transparent gröber 125 $\mu$      |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 1, Reihe 1**

|         |                          |                              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 39260-A | Farbglas dunkelheliotrop | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39260-B | Farbglas dunkelheliotrop | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39260-C | Farbglas dunkelheliotrop | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39260-D | Farbglas dunkelheliotrop | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39260-E | Farbglas dunkelheliotrop | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 1, Reihe 2**

|         |                                 |                              |
|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 39262-A | Farbglas dunkelviolettl rötlich | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39262-B | Farbglas dunkelviolettl rötlich | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39262-C | Farbglas dunkelviolettl rötlich | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39262-D | Farbglas dunkelviolettl rötlich | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39262-E | Farbglas dunkelviolettl rötlich | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 1, Reihe 3**

|         |                         |                                    |
|---------|-------------------------|------------------------------------|
| 39264-A | Farbglas dunkelviolettl | bläulich Transparent               |
| 39264-B | Farbglas dunkelviolettl | bläulich Transparent 63-80 $\mu$   |
| 39264-C | Farbglas dunkelviolettl | bläulich Transparent 80-100 $\mu$  |
| 39264-D | Farbglas dunkelviolettl | bläulich Transparent 100-125 $\mu$ |
| 39264-E | Farbglas dunkelviolettl | bläulich Transparent               |

**G III, Tablett 1, Reihe 4**

|         |                       |                              |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 39266-A | Farbglas hyazinthblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39266-B | Farbglas hyazinthblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39266-C | Farbglas hyazinthblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39266-D | Farbglas hyazinthblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39266-E | Farbglas hyazinthblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 1, Reihe 5**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39268-A | Farbglas montanblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39268-B | Farbglas montanblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39268-C | Farbglas montanblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39268-D | Farbglas montanblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39268-E | Farbglas montanblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 1, Reihe 6**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| 39270-A | Farbglas lilarot | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39270-B | Farbglas lilarot | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39270-C | Farbglas lilarot | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39270-D | Farbglas lilarot | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39270-E | Farbglas lilarot | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 1, Reihe 7**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39272-A | Farbglas zartviolett | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39272-B | Farbglas zartviolett | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39272-C | Farbglas zartviolett | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39272-D | Farbglas zartviolett | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39272-E | Farbglas zartviolett | Opak gröber 125 $\mu$ |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 2, Reihe 1**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39274-A | Farbglas opalviolett | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39274-B | Farbglas opalviolett | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39274-C | Farbglas opalviolett | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39274-D | Farbglas opalviolett | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39274-E | Farbglas opalviolett | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 2**

|         |                            |                              |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| 39276-A | Farbglas amethyst bläulich | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39276-B | Farbglas amethyst bläulich | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39276-C | Farbglas amethyst bläulich | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39276-D | Farbglas amethyst bläulich | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39276-E | Farbglas amethyst bläulich | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 3**

|         |                         |                              |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| 39278-A | Farbglas silberamethyst | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39278-B | Farbglas silberamethyst | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39278-C | Farbglas silberamethyst | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39278-D | Farbglas silberamethyst | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39278-E | Farbglas silberamethyst | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 4**

|         |                        |                              |
|---------|------------------------|------------------------------|
| 39300-A | Farbglas aquamarinblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39300-B | Farbglas aquamarinblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39300-C | Farbglas aquamarinblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39300-D | Farbglas aquamarinblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39300-E | Farbglas aquamarinblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 5**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39302-A | Farbglas silberblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39302-B | Farbglas silberblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39302-C | Farbglas silberblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39302-D | Farbglas silberblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39302-E | Farbglas silberblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 6**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39304-A | Farbglas mittelblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39304-B | Farbglas mittelblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39304-C | Farbglas mittelblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39304-D | Farbglas mittelblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39304-E | Farbglas mittelblau | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 2, Reihe 7**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39310-A | Farbglas sattblau | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39310-B | Farbglas sattblau | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39310-C | Farbglas sattblau | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39310-D | Farbglas sattblau | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39310-E | Farbglas sattblau | opak größer 125 $\mu$ |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 3, Reihe 1**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39312-A | Farbglas nachtblau | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39312-B | Farbglas nachtblau | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39312-C | Farbglas nachtblau | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39312-D | Farbglas nachtblau | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39312-E | Farbglas nachtblau | opak größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 2**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39314-A | Farbglas lichtblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39314-B | Farbglas lichtblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39314-C | Farbglas lichtblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39314-D | Farbglas lichtblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39314-E | Farbglas lichtblau | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 3**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39316-A | Farbglas delftblau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39316-B | Farbglas delftblau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39316-C | Farbglas delftblau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39316-D | Farbglas delftblau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39316-E | Farbglas delftblau | Opak größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 4**

|         |                       |                  |
|---------|-----------------------|------------------|
| 39320-A | Farbglas zarthellblau | kleiner 63 $\mu$ |
| 39320-B | Farbglas zarthellblau | 63 - 80 $\mu$    |
| 39320-C | Farbglas zarthellblau | 80 - 100 $\mu$   |
| 39320-D | Farbglas zarthellblau | 100 - 125 $\mu$  |
| 39320-E | Farbglas zarthellblau | größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 5**

|         |                      |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 39322-A | Farbglas pastellblau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39322-B | Farbglas pastellblau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39322-C | Farbglas pastellblau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39322-D | Farbglas pastellblau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39322-E | Farbglas pastellblau | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 6**

|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 39324-A | Farbglas opalazurblau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39324-B | Farbglas opalazurblau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39324-C | Farbglas opalazurblau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39324-D | Farbglas opalazurblau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39324-E | Farbglas opalazurblau | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 3, Reihe 7**

|         |                       |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 39330-A | Farbglas opalhellblau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39330-B | Farbglas opalhellblau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39330-C | Farbglas opalhellblau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39330-D | Farbglas opalhellblau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39330-E | Farbglas opalhellblau | Opak gröber 125 $\mu$ |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 4, Reihe 1**

|         |                 |                       |
|---------|-----------------|-----------------------|
| 39332-A | Farbglas türkis | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39332-B | Farbglas türkis | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39332-C | Farbglas türkis | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39332-D | Farbglas türkis | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39332-E | Farbglas türkis | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 2**

|         |                         |                       |
|---------|-------------------------|-----------------------|
| 39334-A | Farbglas opaltaubenblau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39334-B | Farbglas opaltaubenblau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39334-C | Farbglas opaltaubenblau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39334-D | Farbglas opaltaubenblau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39334-E | Farbglas opaltaubenblau | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 3**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39336-A | Farbglas türkisblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39336-B | Farbglas türkisblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39336-C | Farbglas türkisblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39336-D | Farbglas türkisblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39336-E | Farbglas türkisblau | Transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 4**

|         |                           |                              |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 39338-A | Farbglas aquamarin leicht | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39338-B | Farbglas aquamarin leicht | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39338-C | Farbglas aquamarin leicht | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39338-D | Farbglas aquamarin leicht | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39338-E | Farbglas aquamarin leicht | Transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 5**

|         |                        |                       |
|---------|------------------------|-----------------------|
| 39350-A | Farbglas opal blaugrau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39350-B | Farbglas opal blaugrau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39350-C | Farbglas opal blaugrau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39350-D | Farbglas opal blaugrau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39350-E | Farbglas opal blaugrau | Opak größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 6**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39352-A | Farbglas lavendel | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39352-B | Farbglas lavendel | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39352-C | Farbglas lavendel | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39352-D | Farbglas lavendel | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39352-E | Farbglas lavendel | Opak größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 4, Reihe 7**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39354-A | Farbglas stahlblau | Transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39354-B | Farbglas stahlblau | Transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39354-C | Farbglas stahlblau | Transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39354-D | Farbglas stahlblau | Transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39354-E | Farbglas stahlblau | Transparent größer 125 $\mu$ |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 5, Reihe 1**

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 39370-A | Farbglas lapisblau | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39370-B | Farbglas lapisblau | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39370-C | Farbglas lapisblau | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39370-D | Farbglas lapisblau | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39370-E | Farbglas lapisblau | opak größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 2**

|         |                   |                              |
|---------|-------------------|------------------------------|
| 39372-A | Farbglas sariblau | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39372-B | Farbglas sariblau | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39372-C | Farbglas sariblau | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39372-D | Farbglas sariblau | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39372-E | Farbglas sariblau | transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 3**

|         |                     |                              |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 39374-A | Farbglas dunkelblau | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39374-B | Farbglas dunkelblau | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39374-C | Farbglas dunkelblau | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39374-D | Farbglas dunkelblau | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39374-E | Farbglas dunkelblau | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 4**

|         |                   |                       |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 39400-A | Farbglas sattgrau | Opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39400-B | Farbglas sattgrau | Opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39400-C | Farbglas sattgrau | Opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39400-D | Farbglas sattgrau | Opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39400-E | Farbglas sattgrau | Opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 5**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39402-A | Farbglas braunoliv | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39402-B | Farbglas braunoliv | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39402-C | Farbglas braunoliv | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39402-D | Farbglas braunoliv | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39402-E | Farbglas braunoliv | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 6**

|         |                          |                              |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| 39404-A | Farbglas dunkelbernstein | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39404-B | Farbglas dunkelbernstein | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39404-C | Farbglas dunkelbernstein | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39404-D | Farbglas dunkelbernstein | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39404-E | Farbglas dunkelbernstein | transparent gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 5, Reihe 7**

|         |                        |                       |
|---------|------------------------|-----------------------|
| 39420-A | Farbglas opalolivbraun | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39420-B | Farbglas opalolivbraun | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39420-C | Farbglas opalolivbraun | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39420-D | Farbglas opalolivbraun | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39420-E | Farbglas opalolivbraun | opak gröber 125 $\mu$ |

**141603 Glasfarben G III**

**G III, Tablett 6, Reihe 1**

|         |                |                       |
|---------|----------------|-----------------------|
| 39422-A | Farbglas mokka | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39422-B | Farbglas mokka | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39422-C | Farbglas mokka | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39422-D | Farbglas mokka | opak 100 - 125 $\mu$  |
| 39422-E | Farbglas mokka | opak gröber 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 6, Reihe 2**

|         |                     |                       |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 39424-A | Farbglas sienabraun | opak kleiner 63 $\mu$ |
| 39424-B | Farbglas sienabraun | opak 63 - 80 $\mu$    |
| 39424-C | Farbglas sienabraun | opak 80 - 100 $\mu$   |
| 39424-D | Farbglas sienabraun | opak 100- 125 $\mu$   |
| 39424-E | Farbglas sienabraun | opak größer 25 $\mu$  |

**G III, Tablett 6, Reihe 3**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39426-A | Farbglas rauchgrau | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39426-B | Farbglas rauchgrau | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39426-C | Farbglas rauchgrau | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39426-D | Farbglas rauchgrau | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39426-E | Farbglas rauchgrau | transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 6, Reihe 4**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39428-A | Farbglas rauchblau | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39428-B | Farbglas rauchblau | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39428-C | Farbglas rauchblau | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39428-D | Farbglas rauchblau | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39428-E | Farbglas rauchblau | transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 6, Reihe 5**

|         |                    |                              |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 39450-A | Farbglas aubergine | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39450-B | Farbglas aubergine | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39450-C | Farbglas aubergine | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39450-D | Farbglas aubergine | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39450-E | Farbglas aubergine | transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 6, Reihe 6**

|         |                      |                              |
|---------|----------------------|------------------------------|
| 39452-A | Farbglas opalschwarz | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39452-B | Farbglas opalschwarz | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39452-C | Farbglas opalschwarz | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39452-D | Farbglas opalschwarz | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39452-E | Farbglas opalschwarz | transparent größer 125 $\mu$ |

**G III, Tablett 6, Reihe 7**

|         |                  |                              |
|---------|------------------|------------------------------|
| 39454-A | Farbglas schwarz | transparent kleiner 63 $\mu$ |
| 39454-B | Farbglas schwarz | transparent 63 - 80 $\mu$    |
| 39454-C | Farbglas schwarz | transparent 80 - 100 $\mu$   |
| 39454-D | Farbglas schwarz | transparent 100 - 125 $\mu$  |
| 39454-E | Farbglas schwarz | transparent größer 125 $\mu$ |